


▶ TOTAKU FLUORO-C




Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -10 ~ 50



- Excellent water repellency and easy to clean.
- Low elution and deterioration resistance.
- คุณสมบัติการสะท้อนน้ำดีเยี่ยมและทำความสะอาดง่าย
- มีการชะล้างและทนต่อการเสื่อมสภาพ

▶ TOTAKU FLUORO-C with a ground wire (แบบมีสายดิน)



- Anti-static type of TOTAKU FLUORO-A.
- Built-to order product.
- TOTAKU FLUORO-A ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ผลิตภัณฑ์ผลิตตามคำสั่งซื้อ

Chemical Resistance

JP Food Sanitation

Oil Resistance


Transparent

Low Odor

Low Elution

Non-adhesive

Flat Surface



STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES /

ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

Nominal diameter		I.D.	O.D.	Weight (reference) g/m	L/coil m	Allowable pressure (at room temperature)	Allowable bending radius mm
mm	inch					Bar {MPa}	
25	1	25.4	32.2	420 (437)	10	5 {0.5}	240
38	1½	38.0	46.2	725 (744)		4 {0.4}	350

Cautions / ข้อควรระวัง

- Not suitable for medical and medicinal use.
- Not suitable for powders and granules.
- Conditions of Hot Water Cleaning : Temperature 80°C or less, Pressure 0.1 MPa or less, Pressurization time up to 3 minutes.
- Please be sure to use SHIME-TOTAKU and Fittings for SHIME-TOTAKU for Totaku FLUORO.
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และทางยา
- ไม่เหมาะสำหรับวัสดุที่เป็นผงและเม็ดเล็ก ๆ
- ข้อกำหนดในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน : อุณหภูมิไม่เกิน 80°C, แรงดันไม่เกิน 0.1 MPa, เวลาในการใช้แรงดันไม่เกิน 3 นาที
- ต้องใช้ SHIME-TOTAKU และอุปกรณ์ติดตั้ง SHIME-TOTAKU สำหรับ TOTAKU FLUORO